



FL120A

Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 650x500x250 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 88

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 250 mm

Profundidad interna 250 mm

Altura del producto instalado 650 mm

Anchura del producto instalado 500 mm

Ancho de las unidades de división 22

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 2

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Acero

Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 4

Número de llaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
---	------

Clase de protección	Clase I
---------------------	---------

mainfireresistanceexx	-
-----------------------	---