



FL126A

Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 950x600x300 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease	No
------------------------------	----

Configuración

Número de módulos	156
-------------------	-----

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	630 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	300 mm
Profundidad interna	295 mm
Altura del producto instalado	950 mm
Anchura del producto instalado	600 mm
Ancho de las unidades de división	26
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	21.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Cierre triangular 7 mm
Bloqueable por candado	Sí
Número de cerraduras de la puerta	2
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	RAL 7035
Color	gris claro
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Material	Acero
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	6
Número de llaves	2
cabinetflangeplatesopeningquantity	2

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK

IK10

Clase de protección

Clase I

mainfireresistanceexx

-