



FL209B

**Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 500x300x200 mm**

**Características técnicas**

**Funciones**

coverwithoverpressurerelease No

**Configuración**

Número de módulos 36

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 630 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado 200 mm

Profundidad interna 200 mm

Altura del producto instalado 500 mm

Anchura del producto instalado 300 mm

Ancho de las unidades de división 12

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 2

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno Sí

**Equipo**

Número de filas de la caja 3

Número de llaves 2

Número de perfiles DIN 3

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

**Normas**

Directiva europea WEEE

afectado

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP66

Clase de protección

Clase II