



FL216B

**Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	650 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	200 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP66
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	3 lados 7 mm, Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de aberturas de la placa de brida	0
Número de filas	4

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento
Material	Poliéster reforzado con vidrio

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	2
La puerta/cubierta es transparente	No

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------