



FL216B

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 72

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 200 mm

Profundidad interna 200 mm

Altura del producto instalado 650 mm

Anchura del producto instalado 400 mm

Ancho de las unidades de división 18

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 2

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno Sí

Equipo

Número de filas de la caja 4

Número de llaves 2

Número de perfiles DIN 4

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

Índice de protección IP

IP66

Clase de protección

Clase II