



FL302B

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 1150x600x300 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 161

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 300 mm

Profundidad del producto instalado 300 mm

Profundidad interna 300 mm

Altura del producto instalado 1150 mm

Anchura del producto instalado 600 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Tipo de cerradura de la puerta Cerradura de bombin

Bloqueable por candado Sí

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno Sí

Equipo

Número de filas de la caja 7

Número de tramos a lo ancho 1

Número de llaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended No

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

Clase de protección

Clase II

mainfireresistanceexx

-