



FL725L

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 950x600x250 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	950 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	250 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Triangular de 8mm
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	2
Número de filas	1

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------