



FM118

Armario Quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm

Características técnicas

Configuración

Número de módulos 110

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 400 mm

Profundidad del producto instalado 400 mm

Profundidad interna 400 mm

Altura del producto instalado 1860 mm

Anchura del producto instalado 400 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1.2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de cerradura de la puerta Sin cerradura

Bloqueable por candado No

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color Blanco

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Metal

Tipo de tratamiento de la superficie Zincado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 12

Número de tramos a lo ancho 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

Normas

Sujeto a modificaciones técnicas

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase I
mainfireresistanceexx	-
