



FM219

Armario Quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 288

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 400 mm

Profundidad del producto instalado 400 mm

Profundidad interna 400 mm

Altura del producto instalado 2010 mm

Anchura del producto instalado 700 mm

Ancho de las unidades de división 36

cabinetsidewallmaterialthickness 1.2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de cerradura de la puerta Sin cerradura

Bloqueable por candado No

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color Blanco

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Metal

Tipo de tratamiento de la superficie Zincado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 13

Número de tramos a lo ancho 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended

Sí

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

Índice de protección IP

IP55

Clase de protección

Clase I

mainfireresistanceexx

-