



FN004E

Celda para esquina quadro evo,400x400x2100mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 0

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 1600 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 400 mm

Profundidad del producto instalado 400 mm

Profundidad interna 300 mm

Altura del producto instalado 1900 mm

Anchura del producto instalado 400 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Índice de protección con puerta IP 55

Bloqueable por candado No

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Acero

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Adaptado para su montaje en suelo Sí

Artículos proporcionados

withcover Sí

Equipo

Número de filas de la caja 0

Número de perfiles DIN 0

Conmutador ON/OFF	No
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase I
mainfireresistanceexx	-