



FN005E

**Celda para esquina quadro evo,400x400x1900mm**

**Características técnicas**

**Funciones**

coverwithoverpressurerelease No

**Configuración**

Número de módulos 0

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 1600 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 400 mm

Profundidad del producto instalado 400 mm

Profundidad interna 300 mm

Altura del producto instalado 2100 mm

Anchura del producto instalado 400 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

**Puerta, tapa**

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Índice de protección con puerta IP 55

Bloqueable por candado No

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Acero

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

Adaptado para su montaje en suelo Sí

**Artículos proporcionados**

withcover Sí

**Equipo**

Número de filas de la caja 0

Número de perfiles DIN 0

Conmutador ON/OFF	No
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí

#### **Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase I
mainfireresistanceexx	-