



FN8040PDW

Puerta parcial opaca, quadro evo, 800x400mm

Características técnicas

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	43 mm
Altura del producto instalado	400 mm
Anchura del producto instalado	900 mm
builtinheight	400 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Cierre triangular 7 mm
Número de cerraduras de la puerta	2
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Metal
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

Configuración

Ángulo	0 / 120 °
--------	-----------

Equipo

Número de filas de la caja	0
----------------------------	---

Normas

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

Seguridad

Clase de protección	Clase I
---------------------	---------