



FR32S

Armario Univers metálico, IP55, clase II 500x550x275 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	500 mm
Anchura	550 mm
Profundidad	275 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	2
Número de aberturas de la placa de brida	4
Número de filas	3

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	800 A
----------------------------	-------

Tensión

Tensión nominal	690 - 690 V
-----------------	-------------