



FR72S

Armario Univers metálico, IP55, clase II 1100x550x275 mm

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|----------------------------|---------|
| Altura | 1100 mm |
| Anchura | 550 mm |
| Profundidad | 275 mm |
| Grosor de la pared lateral | 1,50 mm |

Seguridad

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Índice de protección IP | IP55 |
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
| Tipo de cerradura | Sin bloqueo |
| Resistencia al impacto IK | IK10 |

Equipo

| | |
|--|---|
| Número de sección en anchura | 2 |
| Número de aberturas de la placa de brida | 4 |
| Número de filas | 7 |

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje de superficie |
| Adecuado para uso en exteriores | No |

Materiales

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Colour | Gris claro |
| Código RAL | 7035 |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material | Acero |
| Acabado de la superficie | Mate |

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos | 1 |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 800 A |
|----------------------------|-------|

Tensión

| | |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 690 - 690 V |
|-----------------|-------------|