



FR83S

## Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x1250x275 mm

### Características técnicas

#### Dimensiones

Altura	1250 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	275 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

#### Equipo

Número de sección en anchura	3
Número de aberturas de la placa de brida	6
Número de filas	8

#### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

#### Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate

#### Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	800 A
----------------------------	-------

#### Tensión

Tensión nominal	690 - 690 V
-----------------	-------------