



FU22AN

Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.ó 48M,537x600x110mm sin puerta

Características técnicas

Arquitectura

| | |
|---------|-----------|
| Montaje | Empotrado |
|---------|-----------|

Configuración

| | |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 48 |
|-------------------|----|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente asignada nominal | 160 A |
|----------------------------|-------|

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|--------|
| Profundidad de montaje | 110 mm |
| Profundidad del producto instalado | 182 mm |
| Profundidad interna | 110 mm |
| Altura del producto instalado | 537 mm |
| Altura de montaje | 537 mm |
| Anchura del producto instalado | 600 mm |
| Ancho de las unidades de división | 24 |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 1 mm |
| builtinwidth | 550 mm |

Puerta, tapa

| | |
|----------------------------|----|
| hasttransparentcoverordoor | No |
|----------------------------|----|

Materiales, acabados, colores

| | |
|-----------|------------------------|
| Color | blanco |
| Color RAL | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material | Plástico+Metal |

Instalación, montaje

| | |
|------------------------|----|
| Adaptado a uso interno | No |
|------------------------|----|

Conexión

| | |
|-----------------------------|---|
| Número de entrada de cables | 4 |
|-----------------------------|---|

Equipo

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de filas de la caja | 2 |
| Número de tramos a lo ancho | 2 |
| Número de perfiles DIN | 0 |
| Accesoriable | Sí |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 2 |
| canbeextended | No |

| | |
|--------------------------|----|
| hasearthingterminalblock | No |
| hasneutralterminalblock | No |
| withsignalpassingdoor | No |

Normas

| | |
|------------------------|-------------|
| Directiva europea WEEE | no afectado |
|------------------------|-------------|

Seguridad

| | |
|-----------------------|----------|
| Clase de protección | Clase II |
| Conformidad con REACH | No |
| Conforme con RoHS | Sí |
| Sin halógenos | No |