



FU32AN

**Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+1fila,24M,687x550x182mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Empotrado

**Configuración**

Número de módulos 72

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 160 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 110 mm

Profundidad del producto instalado 182 mm

Profundidad interna 110 mm

Altura del producto instalado 687 mm

Altura de montaje 687 mm

Anchura del producto instalado 600 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

builtinwidth 550 mm

**Puerta, tapa**

hasttransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Conexión**

Número de entrada de cables 4

**Equipo**

Número de filas de la caja 3

Número de tramos a lo ancho 2

Número de perfiles DIN 3

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended No

|                          |    |
|--------------------------|----|
| hasearthingterminalblock | No |
| hasneutralterminalblock  | No |
| withsignalpassingdoor    | No |

#### **Normas**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Directiva europea WEEE | no afectado |
|------------------------|-------------|

#### **Seguridad**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Clase de protección   | Clase II |
| Conformidad con REACH | No       |
| Conforme con RoHS     | Sí       |
| Sin halógenos         | No       |