



FU42AN

Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+2filas,48M,837x550x182mm s/puerta

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Configuración

Número de módulos 96

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 160 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 110 mm

Profundidad del producto instalado 182 mm

Profundidad interna 110 mm

Altura del producto instalado 837 mm

Altura de montaje 837 mm

Anchura del producto instalado 600 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

builtinwidth 550 mm

Puerta, tapa

hasttransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Conexión

Número de entrada de cables 4

Equipo

Número de filas de la caja 4

Número de tramos a lo ancho 2

Número de perfiles DIN 2

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended No

hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

Normas

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

Seguridad

Clase de protección	Clase II
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	No