



FU62DN

Caja de distribución empotrable vegaD,6 filas,144M,1137x600x150mm s/puerta

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	6
Número de filas	6
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	144
-------------------	-----

Dimensiones

Altura	1137 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	150 mm
Anchura de instalación	550 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	24

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Materiales

Material	Metal, Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo