



FU62DN

Caja de distribución empotrable vegaD,6 filas,144M,1137x600x150mm s/puerta

Características técnicas

Conexión

| | |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 4 |
|---|---|

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No |
| Montaje en | Empotrado |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 160 A |
|----------------------------|-------|

Equipo

| | |
|---|----|
| Número de carriles | 6 |
| Número de filas | 6 |
| Número de sección en anchura | 2 |
| Con cierre | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje | No |

Capacidad

| | |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 144 |
|-------------------|-----|

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|---------|
| Altura | 1137 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Anchura de instalación | 550 mm |
| Profundidad de montaje | 110 mm |
| Número de unidades de ancho | 24 |

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

Materiales

| | |
|------------|-----------------|
| Material | Metal, Plástico |
| Código RAL | 9010 |
| Colour | Blanco puro |

Seguridad

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
| Índice de protección IP | IP30 |
| Tipo de cerradura | Sin bloqueo |