



FW412FT

**Caja de distribución empotrar metálica clase I 4 filasx 12 mód , 48M**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

**Equipo**

Número de filas	4
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

**Capacidad**

Número de módulos	48
-------------------	----

**Dimensiones**

Altura	842 mm
Anchura	406 mm
Profundidad	121 mm
Anchura de instalación	406 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	12

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

**Materiales**

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo