




G32249010



## Marco + Tapa para G3140, RAL9010

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Atornillado

#### Configuración

Tipo de aparamenta Dispositivo para disco central

#### Dimensiones

Longitud en mm 100 mm

Ancho de la abertura 52 mm

Altura de la abertura 52 mm

Diámetro de la abertura 0 mm

#### Puerta, tapa

Montaje de la tapa Interior

Anchura de la tapa 80 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Instalación, montaje

Montaje Modular

#### Equipo

Numero de conectres (plasron precortado) 1

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C