


G3234LAN



**Marco + Tapa para G3140, Color alu**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Atornillado

**Configuración**

Tipo de aparamenta Dispositivo para disco central

**Dimensiones**

Longitud en mm 100 mm

Ancho de la abertura 52 mm

Altura de la abertura 52 mm

Diámetro de la abertura 0 mm

**Puerta, tapa**

Montaje de la tapa Interior

Anchura de la tapa 80 mm

**Materiales, acabados, colores**

Color Aluminio

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

**Instalación, montaje**

Montaje Modular

**Equipo**

Numero de conectres (plasron precortado) 1

**Temperatura**

Temperatura ambiente -30...90 °C