



G3561LAN



Union marcos, Color alu

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

Tipo de aparamenta Otros

Dimensiones

Longitud en mm 10 mm

Ancho de la abertura 0 mm

Altura de la abertura 0 mm

Diámetro de la abertura 0 mm

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Interior

Anchura de la tapa 80 mm

Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Equipo

Numero de conectres (plasron precortado) 0

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Temperatura

Temperatura ambiente -30...90 °C