



G4721

**Cable conector schuko 3x1,5mm<sup>2</sup> 1000mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos 3

**Tensión**

Tensión máx. de servicio 250 V

Tensión nominal 230 - 230 V

Picos de tensión nominal 4 kV

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Cable**

Diámetro del cable 11 mm

Cable resistente a temperatura permanente de hasta 70 °C

**Conexión**

Sección máxima del conductor 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/enchufe Wago Winsta

**Conectividad**

Cantidad de cables 3

**Cubierta, puerta**

Bloqueable No

**Equipo**

Codificación mecánica Sí

Tipo cable lado 1 Jack

Tipo cable lado 2 Jack

Tipo de cable Cable de conexión del dispositivo

**Condiciones de uso**

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2 3

**Materiales**

Colour Negro

Color inserto de contacto Negro

**Potencia**

Carga de fuego 0,95 kWh

