



G4721

Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos 3

Tensión

Tensión máx. de servicio 250 V

Tensión nominal 230 - 230 V

Picos de tensión nominal 4 kV

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Cable

Diámetro del cable 11 mm

Cable resistente a temperatura permanente de hasta 70 °C

Conexión

Sección máxima del conductor 1,50 - 1,50 mm²

Tipo de conector/enchufe Wago Winsta

Conectividad

Cantidad de cables 3

Cubierta, puerta

Bloqueable No

Equipo

Codificación mecánica Sí

Tipo cable lado 1 Jack

Tipo cable lado 2 Jack

Tipo de cable Cable de conexión del dispositivo

Condiciones de uso

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2 3

Materiales

Colour Negro

Color inserto de contacto Negro

Potencia

Carga de fuego 0,95 kWh

