



G4741

**Cable conector schuko 3x1,5mm<sup>2</sup> 3000mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos	3
-----------------	---

**Tensión**

Tensión máx. de servicio	250 V
Tensión nominal	230 - 230 V
Picos de tensión nominal	4 kV

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Cable**

Diámetro del cable	11 mm
Cable resistente a temperatura permanente de hasta	70 °C

**Conexión**

Sección máxima del conductor	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector/enchufe	Wago Winsta

**Conectividad**

Cantidad de cables	3
--------------------	---

**Cubierta, puerta**

Bloqueable	No
------------	----

**Equipo**

Codificación mecánica	Sí
Tipo cable lado 1	Jack
Tipo cable lado 2	Jack
Tipo de cable	Cable de conexión del dispositivo

**Condiciones de uso**

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

**Materiales**

Colour	Negro
Color inserto de contacto	Negro

**Potencia**

Carga de fuego	1,92 kWh
----------------	----------

