



GBA501611ALU



Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 50x160 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	56 mm
Anchura	162 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	8000 - 8000 mm ²

Cubierta, puerta

Número de tapas montables	3
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	45 mm
Anchura de la cubierta 3	45 mm

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	30
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	57

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

Instalación, montaje

Perforación de base	No
---------------------	----

Materiales

Material	Aluminio
Tratamiento	Anodizado
Colour	Aluminio

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Clip de fijación de cable incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0

