



## Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 2M

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

#### Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 32 A

#### Equipo

Número de carriles 1

Número de filas 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra No

Tiene placa de montaje No

#### Capacidad

Número de módulos 2

#### Dimensiones

Altura 160 mm

Anchura 55 mm

Profundidad 82 mm

Número de unidades de ancho 2

#### Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente No

#### Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

#### Seguridad

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP30

Tipo de cerradura Sin bloqueo

Ensayo del hilo incandescente 750 °C

GD102B