



Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 8M

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Equipo

Número de carriles 1

Número de filas 1

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra Sí

Tiene placa de montaje No

Capacidad

Número de módulos 8

Funciones

Tiene interruptor principal de protección No

Con entradas de conductos Sí

Dimensiones

Altura 180 mm

Anchura 182 mm

Profundidad 82 mm

Número de unidades de ancho 8

Cubierta, puerta

Número de bloqueos 0

La puerta/cubierta es transparente No

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Materiales

GD108E

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C