



HCA161H

## Interruptor de maniobra-seccionador x160, 4P, 160A

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	2 kA

#### Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta

#### Conexión

Sección transversal de conductor rígido	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor flexible	4 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Funciones

Bloque de disparo	Interruptor
-------------------	-------------