



HCB250H

Interrupor de maniobra-seccionador x250, 3P, 250A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 250 A

Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947 3 kA

Arquitectura

Número de polos 3

Elemento de control/operación Maneta

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 35 - 185 mm²

Sección transversal de conductor flexible 35 - 150 mm²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui 800 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 8000 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Funciones

Bloque de disparo Interruptor