



HCB250H

### Interruptor de maniobra-seccionador x250, 3P, 250A

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 250 A

Corriente asignada de corta duración  
admisible Icw IEC60947 3 kA

##### Arquitectura

Número de polos 3

Elemento de control/operación Maneta

##### Conexión

Sección transversal de conductor rígido 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor flexible 35 - 150 mm<sup>2</sup>

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui 800 V

Resistencia a picos de tensión asignada  
(Uimp) 8000 V

##### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

##### Funciones

Bloque de disparo Interruptor