



HCE801H

**Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 4P, 800A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 800 A

**Arquitectura**

Número de polos 4

Elemento de control/operación Maneta

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido 2x 240 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor flexible 2x 240 mm<sup>2</sup>

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui 800 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 8000 V

**Disparo**

Tiempo de respuesta al abrir 10 ms

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Equipo**

Accionamiento motorizado opcional Sí

**Funciones**

Bloque de disparo Interruptor

**Potencia**

Potencia disipada por polo en In 49,60 W

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal 148,80 W

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 526000 W

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

**Cubierta, puerta**

Bloqueable Sí

**Seguridad**

Índice de protección IP IP4X