



HCE970H

Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 3P, 1000A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 1000 A

Arquitectura

Número de polos 3

Elemento de control/operación Maneta

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 2x 240 mm²

Sección transversal de conductor flexible 2x 240 mm²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i 800 V

Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp}) 8000 V

Disparo

Tiempo de respuesta al abrir 10 ms

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Equipo

Accionamiento motorizado opcional Sí

Funciones

Bloque de disparo Interruptor

Potencia

Potencia disipada por polo en I_n 62 W

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 186 W

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 658000 W

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

Cubierta, puerta

Bloqueable Sí

Seguridad

Índice de protección IP IP4X