



HIB416M

Conmutador motorizado 4x160A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 380 - 415 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 160 A

Corriente asignada de cortocircuito condicional I_{cc} con fusibles gl-gG 100 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 105000 W

Arquitectura

Número de polos 4