



HIB416M

## Conmutador motorizado 4x160A

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 380 - 415 V

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 160 A

Corriente asignada de cortocircuito condicional Icc con fusibles gl-gG 100 kA

#### Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 105000 W

#### Arquitectura

Número de polos 4

Tipo de construcción del dispositivo Fijo

#### Compatibilidad

Adecuado para carril DIN Sí

Adecuado para tablero de distribución Sí