



HIB440M

Conmutador motorizado 4x400A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 380 - 415 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 400 A

Corriente asignada de cortocircuito condicional I_{cc} con fusibles gI-gG 50 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 263000 W

Arquitectura

Número de polos 4

Tipo de construcción del dispositivo Fijo

Compatibilidad

Adecuado para carril DIN Sí

Adecuado para tablero de distribución Sí