



HIC416G

## Conmutador motorizado automatico 4x160A

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 380 - 415 V

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 160 A

Corriente asignada de cortocircuito condicional I<sub>cc</sub> con fusibles gl-gG 100 kA

#### Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 105000 W

#### Arquitectura

Número de polos 4