



HIC425G

Conmutador motorizado automático 4x250A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 380 - 415 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 250 A

Corriente asignada de cortocircuito condicional I_{cc} con fusibles gl-gG 50 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 164000 W

Arquitectura

Número de polos 4