



HR534

**Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías**

**Características técnicas**

**Configuración**

Número de módulos	3
Temporiz. de la protection diferencial	0 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1 s

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
---------------------------------------	-------

**Tensión**

Tensión máxima de utilización	276 V
-------------------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente diferencial asignada	30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
Sobrecarga admisible a nivel del toroidal	30kA / 100ms

**Potencia**

Potencia consumida	6 VA
--------------------	------

**Instalación, montaje**

Par de apriete	0,5/0,6Nm
----------------	-----------

**Conexión**

Sección de conexión en cable flexible	0,5 / 2mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	0,5 / 2mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable flexible de la medida	0.5 / 2 mm <sup>2</sup>
sectionrigidcablemeasurement	0.5 / 2 mm <sup>2</sup>

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP30
Tipo de protección diferencial	A

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-10...55 °C
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...70 °C