



HTC320H

Módulo de comunicación con entradas y salidas, para h3+ Energy

Características técnicas

Arquitectura

Montaje rail DIN

Configuración

Número de módulos 2

Tensión

Tensión de entrada 24 V DC

Tensión de funcionamiento 24 V DC

Tensión de salida 24...48 V DC

Corriente eléctrica

Corriente de entrada máx. 15 mA

Corriente de salida máx. 50 mA

Equipo

Número de entradas digitales 2

Normas

Directiva europea RoHS conforme

Directiva europea WEEE afectado

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25...70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -35...70 °C