



HTG411H

## Servidor de monitorización de energía agardio.manager

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje rail DIN

#### Configuración

Número de módulos 6

#### Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

#### Tensión

Tensión de funcionamiento 24 V

#### Equipo

Número de entradas digitales 2

Número de interfaces USB 2

demountingprotection No

Radiofrecuencia bidireccional No

radiointerface No

irinterface No

updateable Sí

visualization No

webserver Sí

Número de entradas analógicas 2

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Directiva europea WEEE afectado

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25...70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -55...85 °C