


HTG411H



## Servidor de monitorización de energía agardio.manager

### Características técnicas

#### Equipo

Servidor web Sí

#### Tensión

Tensión de servicio 24 - 24 V

Tipo de alimentación de tensión CC

#### Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios Interfaz Ethernet

#### Potencia

Consumo de energía VA 7 VA

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

#### Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

#### Dimensiones

Número de unidades de ancho 6