



HW4E332FB

## Interruptor automático ACB HW4 3200A 3P 66kA fijo p.unidad de disparo sentinel

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	3200 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	66 kA

#### Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras	20000
--	-------

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

#### Resistencia

Resistencia interna	7 $\mu\Omega$
---------------------	---------------

#### Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo