



HWX031HSA

### Características técnicas

#### Potencia

Consumo de entrada	250 VA
Consumo de mantenimiento	5 VA

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

#### Tensión

Tensión circuito de mando en AC	48 - 60 V
Tensión circuito de mando en CC	48 - 60 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V

#### Funciones

Retardado	No
-----------	----