



HWX048HSA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15 4 A

Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

Tensión

Tipo de alimentación de tensión CA

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/trans-
porte -40 - 70 °C

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de
Intensidad nominal 0

Seguridad

Índice de protección IP IP2X