



HXA024H

**Contacto auxiliar de defecto para interruptores x160-P160-P250-P630,1 NA + 1 NC**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	3 A
Corriente nominal 230 V AC15	3 A

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
Tipo de montaje	Montaje por clic

**Conexión**

Tipo de contactos	1NA + 1NC
Sección transversal de conductor flexible	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	1500 V
Tipo de alimentación de tensión	CA/CC

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	3 W
--	-----

**Equipo**

Número de contactos INV	0
Número de contactos NC	1

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------