



HXW040HK

Mando motor interruptor automático x630/P630 a 24-48VDC con Auto-Reset y llave

Características técnicas

Tensión

Tensión circuito de mando en c.c.	24 / 48 V
Tensión circuito de mando en c.a.	0 V

Corriente eléctrica

inrushcurrentoffreset	24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
inrushcurrenton	24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
operatingcurrentoffreset	24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0 W
--	-----

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
Directiva europea WEEE	afectado

Condiciones de uso

Altitud	2000 m
---------	--------