



HYW008H

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	4 P
Tipo de polos	4 P

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	630 A
----------------------------	-------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	321.49 W
Potencia disipada por polo	107.16 W

Instalación, montaje

Par de apriete	25Nm
----------------	------

Conexión

Sección de conductor	2 x 35...300 mm ²
----------------------	------------------------------

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
Directiva europea WEEE	afectado